



## Momentový klíč bez stupnice, Maximální utahovací moment: 25Nm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	657320 25
GTIN	4560138452813
Třída artiklu	66F

### Popis

#### Provedení:

Jednoramenný momentový klíč bez nastavovací stupnice. Klíč se nastavuje pomocí zkoušečky momentových klíčů. S rukojetí z umělé pryskyřice.

#### Pevně vestavěná přepínatelná ráčna.

#### Funkce:

Pokud je při použití klíče dosaženo nastavené hodnoty, klíč to signalizuje (slyšitelně a hmatatelně), vypne se a je okamžitě připraven k dalšímu použití.

#### Použití:

Ke kontrolovanému utahování šroubů atd. dle přednastaveného utahovacího momentu při sériových pracích.

#### Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Údaje o použití:

#### Legenda k výkresu a vzorce:

$l_1$  = délka páky bez nástrčného nástroje

$l_2$  = seřízená rozteč momentového klíče

$l_3$  = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

$l_4$  = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

$T_1$  = krouticí moment, který musíte nastavit

$T_2$  = předepsaný krouticí moment

#### Upozornění:

Vhodné seřizovací nástroje č. 657325.

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

### Technický popis

Upínací 4hran	3/8 palec
Maximální utahovací moment	25 Nm
Nastavení utažení	Utahování doprava
Přesnost měření utahovacího momentu	±3 %
Hmotnost	250 g
Rozsah utahovacích momentů	5 - 25 Nm
Typ připojení	Hnací čtyřhran (pro ráčnu)
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Přepínatelné rozlišení	Nm
Feedback	s vypínáním
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [I <sub>3</sub> ]	161 mm
Nastavení hodnoty vypínání	bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj)
Norma	DIN EN ISO 6789
Celková délka L	215 mm
Měření	Krouticí moment
Kalibrování	O6
Kalibrování	O7
Data lze protokolovat	ne
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Měřicí technika	mechanická
Řada	QSP
Funkce zalomení	ne
Funkce slipr	ne
Vlečná ručička	ne
Druh produktu	Momentový klíč

## Služby

Kalibrace DAkkSMomentový klíč Maximální utahovací moment 1000 Nm	020020 1000
Kalibrace a nastaveníMomentový klíč bez stupnice Maximální utahovací moment 400 Nm	020090 400
NastaveníMomentový klíč bez stupnice Typ SET	020080 SET
Kalibrace DAkkS a nastaveníMomentový klíč bez stupnice Maximální utahovací moment 1000 Nm	020190 1000

### **Příslušenství**

Elektronická zkoušečka momentových klíčů „ProTest“ Maximální utahovací moment 60 Nm	654460 60
Nastavovací klíč Typ 1	657325 1