

**3-hranný nástrčný klíč, Pro šrouby: M6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	623505 M6
GTIN	4020772044374
Třída artiklu	63Q

Popis**Provedení:**

Z přesné ocelové trubky, pozinkovaný, s roubíkem.

Použití:

Pro 3-hranné šrouby dle DIN 22424 a pro 3-hranné matice dle DIN 22425.

Norma:**DIN 22417 A**

Délka stopky: 115 mm

Výška hlavy vnitřní rozměr F: 10,05 mm

Stopka Ø: 14 mm

Technický popis

Výška hlavy vnitřní rozměr F	10,05 mm
Délka stopky	115 mm
Stopka Ø	14 mm
Pro šrouby	M6
Typ	22417A

Druh produktu

Nástrčný klíč