



Momentový klíč bez stupnice, Maximální utahovací moment: 100Nm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	657320 100
GTIN	4562135127664
Třída artiklu	66F

Popis

Provedení:

Jednoramenný momentový klíč bez nastavovací stupnice. Klíč se nastavuje pomocí zkoušečky momentových klíčů. S rukojetí z umělé pryskyřice.

Pevně vestavěná přepínatelná ráčna.

Funkce:

Pokud je při použití klíče dosaženo nastavené hodnoty, klíč to signalizuje (slyšitelně a hmatatelně), vypne se a je okamžitě připraven k dalšímu použití.

Použití:

Ke kontrolovanému utahování šroubů atd. dle přednastaveného utahovacího momentu při sériových pracích.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Upozornění:

Vhodné seřizovací nástroje č. 657325.

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Technický popis

Hmotnost	650 g
Maximální utahovací moment	100 Nm
Přesnost měření utahovacího momentu	±3 %
Nastavení utažení	Utahování doprava
Upínací 4hran	1/2 palec
Rozsah utahovacích momentů	20 - 100 Nm
Typ připojení	Hnací čtyřhran (pro ráčnu)
Celková délka L	315 mm
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [I ₃]	251 mm
Norma	DIN EN ISO 6789
Přepínatelné rozlišení	Nm
Měření	Krouticí moment
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Feedback	s vypínáním
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Nastavení hodnoty vypínání	bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj)
Kalibrování	O6
Kalibrování	O7
Data lze protokolovat	ne
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Měřicí technika	mechanická
Řada	QSP
Funkce zalomení	ne
Funkce slipr	ne
Vlečná ručička	ne
Druh produktu	Momentový klíč

Služby

Kalibrace DAkkSMomentový klíč Maximální utahovací moment 1000 Nm	020020 1000
Kalibrace a nastaveníMomentový klíč bez stupnice Maximální utahovací moment 400 Nm	020090 400
NastaveníMomentový klíč bez stupnice Typ SET	020080 SET
Kalibrace DAkkS a nastaveníMomentový klíč bez stupnice Maximální utahovací moment 1000 Nm	020190 1000

Příslušenství

Elektronická zkoušečka momentových klíčů „ProTest“ Maximální utahovací moment 60 Nm	654460 60
Elektronická zkoušečka momentových klíčů „ProTest“ Maximální utahovací moment 400 Nm	654460 400
Nastavovací klíč Typ 2	657325 2