

**3-hranný nástrčný klíč, Pro šrouby: M10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	623505 M10
GTIN	4020772044398
Třída artiklu	63Q

**Popis****Provedení:**

Z přesné ocelové trubky, pozinkovaný, s roubíkem.

**Použití:**

Pro 3-hranné šrouby dle DIN 22424 a pro 3-hranné matice dle DIN 22425.

**Norma:****DIN 22417 A**

Délka stopky: 140 mm

Výška hlavy vnitřní rozměr F: 15,05 mm

Stopka Ø: 20 mm

**Technický popis**

Délka stopky	140 mm
Výška hlavy vnitřní rozměr F	15,05 mm
Stopka Ø	20 mm
Pro šrouby	M10
Typ	22417A

Druh produktu

Nástrčný klíč