



## Momentový klíč bez stupnice, Maximální utahovací moment: 140Nm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	657320 140
GTIN	4560138452844
Třída artiklu	66F

### Popis

#### Provedení:

Jednoramenný momentový klíč bez nastavovací stupnice. Klíč se nastavuje pomocí zkoušečky momentových klíčů. S rukojetí z umělé pryskyřice.

#### Pevně vestavěná přepínatelná ráčna.

#### Funkce:

Pokud je při použití klíče dosaženo nastavené hodnoty, klíč to signalizuje (slyšitelně a hmatatelně), vypne se a je okamžitě připraven k dalšímu použití.

#### Použití:

Ke kontrolovanému utahování šroubů atd. dle přednastaveného utahovacího momentu při sériových pracích.

#### Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Údaje o použití:

#### Legenda k výkresu a vzorce:

$l_1$  = délka páky bez nástrčného nástroje

$l_2$  = seřízená rozteč momentového klíče

$l_3$  = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

$l_4$  = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

$T_1$  = krouticí moment, který musíte nastavit

$T_2$  = předepsaný krouticí moment

#### Upozornění:

Vhodné seřizovací nástroje č. 657325.

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

### Technický popis

Hmotnost	700 g
Upínací 4hran	1/2 palec
Nastavení utažení	Utahování doprava
Maximální utahovací moment	140 Nm
Přesnost měření utahovacího momentu	±3 %
Rozsah utahovacích momentů	30 - 140 Nm
Nastavení hodnoty vypínání	bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj)
Typ připojení	Hnací čtyřhran (pro ráčnu)
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Norma	DIN EN ISO 6789
Přepínatelné rozlišení	Nm
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l <sub>3</sub> ]	315 mm
Měření	Krouticí moment
Feedback	s vypínáním
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Celková délka L	380 mm
Kalibrování	O6
Kalibrování	O7
Data lze protokolovat	ne
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Měřicí technika	mechanická
Řada	QSP
Funkce zalomení	ne
Funkce slípr	ne
Vlečná ručička	ne
Druh produktu	Momentový klíč

## Služby

Kalibrace DAkkSMomentový klíč Maximální utahovací moment 1000 Nm	020020 1000
NastaveníMomentový klíč bez stupnice Typ SET	020080 SET
Kalibrace a nastaveníMomentový klíč bez stupnice Maximální utahovací moment 400 Nm	020090 400
Kalibrace DAkkS a nastaveníMomentový klíč bez stupnice Maximální utahovací moment 1000 Nm	020190 1000

## Příslušenství

Elektronická zkoušečka momentových klíčů „ProTest“ Maximální utahovací moment 400 Nm	654460 400
Nastavovací klíč Typ 2	657325 2