

**3-hranný nástrčný klíč, Pro šrouby: M12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	623505 M12
GTIN	4020772044404
Třída artiklu	63Q

Popis**Provedení:**

Z přesné ocelové trubky, pozinkovaný, s roubíkem.

Použití:

Pro 3-hranné šrouby dle DIN 22424 a pro 3-hranné matice dle DIN 22425.

Norma:**DIN 22417 A**

Délka stopky: 160 mm

Výška hlavy vnitřní rozměr F: 16,55 mm

Stopka Ø: 20 mm

Technický popis

Stopka Ø	20 mm
Délka stopky	160 mm
Výška hlavy vnitřní rozměr F	16,55 mm
Pro šrouby	M12
Typ	22417A

Druh produktu

Nástrčný klíč