



## Momentový klíč bez stupnice, Maximální utahovací moment: 280Nm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	657320 280
GTIN	4571141274941
Třída artiklu	66F

### Popis

#### Provedení:

Jednoramenný momentový klíč bez nastavovací stupnice. Klíč se nastavuje pomocí zkoušečky momentových klíčů. S vroubkovanou kovovou rukojetí.

#### Pevně vestavěná přepínatelná ráčna.

#### Funkce:

Pokud je při použití klíče dosaženo nastavené hodnoty, klíč to signalizuje (slyšitelně a hmatatelně), vypne se a je okamžitě připraven k dalšímu použití.

#### Použití:

Ke kontrolovanému utahování šroubů atd. dle přednastaveného utahovacího momentu při sériových pracích.

#### Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Údaje o použití:

#### Legenda k výkresu a vzorce:

$l_1$  = délka páky bez nástrčného nástroje

$l_2$  = seřízená rozteč momentového klíče

$l_3$  = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

$l_4$  = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

$T_1$  = krouticí moment, který musíte nastavit

$T_2$  = předepsaný krouticí moment

#### Upozornění:

Vhodné seřizovací nástroje č. 657325.

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

### Technický popis

Maximální utahovací moment	280 Nm
Upínací 4hran	1/2 palec
Nastavení utažení	Utahování doprava
Přesnost měření utahovacího momentu	±3 %
Hmotnost	1800 g
Rozsah utahovacích momentů	40 - 280 Nm
Měření	Krouticí moment
Typ připojení	Hnací čtyřhran (pro ráčnu)
Celková délka L	665 mm
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Přepínatelné rozlišení	Nm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Norma	DIN EN ISO 6789
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [I <sub>3</sub> ]	600 mm
Nastavení hodnoty vypínání	bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj)
Feedback	s vypínáním
Kalibrování	O6
Kalibrování	O7
Data lze protokolovat	ne
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Měřicí technika	mechanická
Řada	QSP
Funkce zalomení	ne
Funkce slipr	ne
Vlečná ručička	ne
Druh produktu	Momentový klíč

## Služby

NastaveníMomentový klíč bez stupnice Typ SET	020080 SET
Kalibrace DAkksMomentový klíč Maximální utahovací moment 1000 Nm	020020 1000
Kalibrace a nastaveníMomentový klíč bez stupnice Maximální utahovací moment 400 Nm	020090 400
Kalibrace DAkks a nastaveníMomentový klíč bez stupnice Maximální utahovací moment 1000 Nm	020190 1000

## Příslušenství

Nastavovací klíč Typ 2	657325 2
Elektronická zkoušečka momentových klíčů „ProTest“ Maximální utahovací moment 400 Nm	654460 400