

**Garant****Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 10/06mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260014 10/06
GTIN	4045197797537
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Velikost destiček	6 mm
Funkční šířka L <sub>4</sub>	10 mm
ISO kód držáku	SCACR/L 1010M06
Celková délka L	150 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	10 mm
Velikost stopky	10 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269021 1
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

Upínací šroub Typ 1

269021 1

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX7

674248 TX7

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500