

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 8/06mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260015 8/06
GTIN	4045197797582
Třída artiklu	21T

Technický popis

Funkční šířka L ₄	8 mm
Délka hlavy L ₁	8 mm
Celková délka L	150 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
ISO kód držáku	SCACR/L 0808M06
Velikost stopky	8 mm
Velikost destiček	6 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269021 1
Řada	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Upínací šroub Typ 1	269021 1
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500