

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 10/06mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260015 10/06
GTIN	4045197797599
Třída artiklu	21T

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
Celková délka L	150 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269021 1
Délka hlavy L ₁	10 mm
Funkční šířka L ₄	10 mm
Velikost stopky	10 mm
ISO kód držáku	SCACR/L 1010M06
Velikost destiček	6 mm
Řada	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX7

674248 TX7

Upínací šroub Typ 1

269021 1

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500