

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 12/06mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260015 12/06
GTIN	4045197797803
Třída artiklu	21T

Technický popis

Délka hlavy L ₁	12 mm
Celková délka L	150 mm
Funkční šířka L ₄	12 mm
Velikost stopky	12 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269021 1
ISO kód držáku	SCACR/L 1212M06
Velikost destiček	6 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX7

674248 TX7

Upínací šroub Typ 1

269021 1

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500