

**Garant****Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 16/09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260015 16/09
GTIN	4045197797834
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

ISO kód držáku	SCACR/L 1616M09
Funkční šířka L <sub>4</sub>	16 mm
Velikost destiček	9 mm
Velikost stopky	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 09T3..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269021 2
Celková délka L	150 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	16 mm
Řada	QuickTurn
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

---

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®  
TX15

674248 TX15

Upínací šroub Typ 2

269021 2

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500