

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 10/07mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 260298 10/07 |
| GTIN | 4045197797858 |
| Třída artiklu | 21T |

Technický popis

| | |
|--|----------------------------|
| Velikost stopky | 10 mm |
| Velikost destiček | 7 mm |
| Délka hlavy L ₁ | 15 mm |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269021 1 |
| Celková délka L | 150 mm |
| Funkční šířka L ₄ | 10 mm |
| ISO kód držáku | SDACR/L 1010M07 |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | DC.. 0702.. |
| Řada | QuickTurn |
| Norma | Výrobní norma |
| Způsob použití | pravý |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Úhel nastavení κ | 90 stupeň |
| Použití | Čelní soustružení |
| Použití | Podélné soustružení vnější |
| Druh produktu | Soustružnický držák |

Příslušenství

| | |
|--|------------|
| Upínací šroub Typ 1 | 269021 1 |
| PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX7 | 674248 TX7 |
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm | 659957 500 |