

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 12/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260298 12/11
GTIN	4045197797889
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost destiček	11 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Velikost stopky	12 mm
Celková délka L	150 mm
Funkční šířka L ₄	12 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269021 2
ISO kód držáku	SDACR/L 1212M11
Délka hlavy L ₁	18 mm
Řada	QuickTurn
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Upínací šroub Typ 2	269021 2
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500