

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 8/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260299 8/07
GTIN	4045197797902
Třída artiklu	21T

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269021 1
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
ISO kód držáku	SDACR/L 0808M07
Celková délka L	150 mm
Délka hlavy L ₁	12,7 mm
Funkční šířka L ₄	8 mm
Velikost destiček	7 mm
Velikost stopky	8 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Upínací šroub Typ 1

269021 1

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX7

674248 TX7

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500