

**Garant****Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 12/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260299 12/07
GTIN	4045197797926
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Velikost destiček	7 mm
Celková délka L	150 mm
ISO kód držáku	SDACR/L 1212M07
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Funkční šířka L <sub>4</sub>	12 mm
Velikost stopky	12 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	15 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269021 1
Řada	QuickTurn
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

---

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®  
TX7

674248 TX7

Upínací šroub Typ 1

269021 1

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500