

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 12/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260299 12/11
GTIN	4045197797940
Třída artiklu	21T

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269021 2
Celková délka L	150 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Velikost stopky	12 mm
Velikost destiček	11 mm
ISO kód držáku	SDACR/L 1212M11
Funkční šířka L ₄	12 mm
Délka hlavy L ₁	18 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Upínací šroub Typ 2

269021 2

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500