

**Garant****Soustružnický držák, neutrální, Velikost stopky / destičky: 10/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260301 10/07
GTIN	4045197797964
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Velikost destiček	7 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
ISO kód držáku	SDNCN 1010M07
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269021 1
Nepodepřená délka L <sub>1</sub> neutrální držáky	15 mm
Funkční šířka L <sub>4</sub> neutrální držáky	5,2 mm
Velikost stopky	10 mm
Celková délka L neutrální držák	150 mm
Řada	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	neutrální
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	62,5 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

---

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®  
TX7

674248 TX7

Upínací šroub Typ 1

269021 1

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500