

**Garant****Soustružnický držák, neutrální, Velikost stopky / destičky: 12/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260301 12/11
GTIN	4045197797971
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Nepodepřená délka L <sub>1</sub> neutrální držáky	21 mm
Celková délka L neutrální držák	150 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269021 2
ISO kód držáku	SDNCN 1212M11
Velikost stopky	12 mm
Funkční šířka L <sub>4</sub> neutrální držáky	6,2 mm
Velikost destiček	11 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Řada	QuickTurn
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	neutrální
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	62,5 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

---

## Příslušenství

Upínací šroub Typ 2	269021 2
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500