

**Garant****Soustružnický držák, neutrální, Velikost stopky / destičky: 16/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260301 16/11
GTIN	4045197797988
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

ISO kód držáku	SDNCN 1616M11
Nepodepřená délka L <sub>1</sub> neutrální držáky	21 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269021 2
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Velikost destiček	11 mm
Celková délka L neutrální držák	150 mm
Funkční šířka L <sub>4</sub> neutrální držáky	8,6 mm
Velikost stopky	16 mm
Řada	QuickTurn
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	neutrální
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení k	62,5 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

---

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®  
TX15

674248 TX15

Upínací šroub Typ 2

269021 2

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500