



## Středicí přístroj C III s upínací stopkou Ø 16 mm, Odečítání úchylkoměru: 0,005mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	359610 0,005
GTIN	2050001890146
Třída artiklu	38D

### Popis

#### Provedení:

Úchylkoměr zůstává během pracovního procesu v požadované pozici.

- S přestavitelnými saněmi pro větší pracovní rozsah.
- Volitelná upínací stopka, viz speciální příslušenství.
- S přestavitelnými saněmi pro větší pracovní rozsah.

#### Použití:

- Použitelná horizontálně a vertikálně.
- Vyrovnávání vývrtů, vln, rovinných ploch, vztažných hran a vpichů středově k pracovnímu vřetenu.
- Kontrola házivosti pracovních vřeten.

#### Přesnost:

0,005 mm přesnost středění resp. pracovní přesnost.

#### Rozsah dodávky:

C III – včetně dotykového nástavce s kuličkou Ø 5 mm č.359660 (použitelný též pro vnější Ø), dřevěné pouzdro.

#### Zvláštní příslušenství:

Dotykové nástavce viz č. 359650 – 359670.

#### Upozornění:

Snímač hran viz č. 359000; 359070 a 3D snímač viz č. 359520; 359500.

## Technický popis

Maximální otáčky vřetene	50 - 100 min <sup>-1</sup>
Dotykový tlak	1 N
Rozsah měření úchylkoměru	2,5 mm
Délka bez stopky a dotyku	102 mm
Odečítání úchylkoměru	0,005 mm
Maximální Ø saní	116 mm
Druh produktu	Středicí přístroj

## Příslušenství

Držák na šňůry kompletní Typ S	359612 S
Sada doteků / prodloužení	359650
Magnetický držák kompletní Typ M	359611 M