

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 10/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260904 10/11
GTIN	4045197798008
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost stopky	10 mm
Velikost destiček	11 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TC.. 1102..
ISO kód držáku	STJCR/L 1010M11
Celková délka L	150 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269021 1
Délka hlavy L ₁	16 mm
Funkční šířka L ₄	10 mm
Řada	QuickTurn
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Upínací šroub Typ 1	269021 1
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500