

**Garant****Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 16/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260904 16/11
GTIN	4045197798022
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Celková délka L	150 mm
Velikost stopky	16 mm
Funkční šířka L <sub>4</sub>	16 mm
Velikost destiček	11 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TC.. 1102..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269021 1
Délka hlavy L <sub>1</sub>	16 mm
ISO kód držáku	STJCR/L 1616M11
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

Upínací šroub Typ 1

269021 1

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX7

674248 TX7

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500