

**Garant****Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 10/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260905 10/11
GTIN	4045197798039
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Celková délka L	150 mm
Velikost stopky	10 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269021 1
Funkční šířka L <sub>4</sub>	10 mm
Velikost destiček	11 mm
ISO kód držáku	STJCR/L 1010M11
Délka hlavy L <sub>1</sub>	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TC.. 1102..
Řada	QuickTurn
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

Upínací šroub Typ 1	269021 1
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500