

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 16/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260905 16/11
GTIN	4045197798053
Třída artiklu	21T

Technický popis

ISO kód držáku	STJCR/L 1616M11
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269021 1
Velikost stopky	16 mm
Velikost destiček	11 mm
Funkční šířka L ₄	16 mm
Délka hlavy L ₁	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TC.. 1102..
Celková délka L	150 mm
Řada	QuickTurn
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Upínací šroub Typ 1	269021 1
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500