

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 12/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261314 12/11
GTIN	4045197798084
Třída artiklu	21T

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1103..
Velikost stopky	12 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269021 1
Funkční šířka L ₄	12 mm
ISO kód držáku	SVACR/L 1212M11
Velikost destiček	11 mm
Celková délka L	150 mm
Délka hlavy L ₁	26 mm
Řada	QuickTurn
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX7

674248 TX7

Upínací šroub Typ 1

269021 1

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 200 cNm

659957 200