

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 16/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261314 16/11
GTIN	4045197798091
Třída artiklu	21T

Technický popis

Funkční šířka L ₄	16 mm
Velikost destiček	11 mm
ISO kód držáku	SVACR/L 1616M11
Délka hlavy L ₁	26 mm
Velikost stopky	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1103..
Celková délka L	150 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269021 1
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Upínací šroub Typ 1

269021 1

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX7

674248 TX7

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 200 cNm

659957 200