

**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 12/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261314 12/16
GTIN	4045197798107
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Délka hlavy L <sub>1</sub>	40 mm
Velikost destiček	16 mm
Celková délka L	150 mm
Velikost stopky	12 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1604..
Funkční šířka L <sub>4</sub>	12 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269021 2
ISO kód držáku	SVACR/L 1212M16
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

**Příslušenství**

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®  
TX15

674248 TX15

Upínací šroub Typ 2

269021 2

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500