

**Garant****Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 8/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261315 8/11
GTIN	4045197798121
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Velikost stopky	8 mm
ISO kód držáku	SVACR/L 0808M11
Délka hlavy L <sub>1</sub>	26 mm
Velikost destiček	11 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269021 1
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1103..
Celková délka L	150 mm
Funkční šířka L <sub>4</sub>	8 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX7

674248 TX7

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 200 cNm

659957 200