

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 10/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261315 10/11
GTIN	4045197798138
Třída artiklu	21T

Technický popis

Délka hlavy L ₁	26 mm
Celková délka L	150 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1103..
Velikost stopky	10 mm
Funkční šířka L ₄	10 mm
ISO kód držáku	SVACR/L 1010M11
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269021 1
Velikost destiček	11 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX7

674248 TX7

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 200 cNm

659957 200