

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 16/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261315 16/16
GTIN	4045197798176
Třída artiklu	21T

Technický popis

Celková délka L	150 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1604..
Velikost destiček	16 mm
ISO kód držáku	SVACR/L 1616M16
Délka hlavy L ₁	40 mm
Funkční šířka L ₄	16 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269021 2
Velikost stopky	16 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX15

674248 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepě Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500