



Kalhoty s laclem Pulsschlag, tmavě modrá / antracit, Konfekční velikost DE: 110



Údaje o objednávce

Artikové číslo	091172 110
GTIN	4053813267814
Třída artiklu	06K

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní pracovní oblečení zhotovené z nadstandardních kvalitních materiálů. Moderní design a multifunkční kapsy. Lepší viditelnost zajišťuje větší počet **reflexních prvků**. Zesílení na exponovaných místech zaručí dlouhou životnost.

- **Ergonomický střih pro větší volnost pohybu.**
- **Dvě hýžděvé kapsy se zesílením CORDURA®.**
- **Kapsa na metr a stehenní kapsa zesílené materiálem CORDURA®.**
- **Elastická pasová vložka.**
- **Předem vytvarovaná kolena s prostorem pro pohyb.**
- **Shora plnitelné ochranné kolenní kapsy CORDURA® s patkou.**
- **Certifikát dle EN 14404 společně s kolenními vycpávkami.**

Kalhoty s laclem se zvýšenou **ochranou ledvin**.

- **Kapsa na laclu se zesílením CORDURA®.**
- **Elastické šle s nárazuvzdornou a vysokým teplotám odolávající plastovou přezkou.**

Upozornění:

V eShopu uvedená velikost odpovídá konfekční velikosti DE. Odpovídající velikosti používané ve Vaší zemi zjistíte v převodní tabulce velikostí resp. v technických datech.

Kalhoty s laclem v barevné kombinaci **chrpově modrá / černá** pod č. 091171.

Tabulku velikostí s mezinárodním porovnáním velikostí naleznete na naší stránce přehledu.
Prát: 60 °C barevné prádlo

Technický popis

Konfekční velikost DE	110
Velikost FR	48L
Velikost UK	39L
Velikost IT	48L
Velikost US	39/36
Řada	Pulsschlag
Speciální servis	Úpravy oděvů
Velikost ES	48L
Velikost NL	110
Pohlaví	pánské
Složení tkaniny	65% polyester
Složení tkaniny	35% bavlna
Gramáž materiálu / hustota tkaniny	260 g/m ²
Prát	60 °C barevné prádlo
Bělit	Nebělit
Chemické čištění	Čištění perchlorethylenem
Sušit	Šetrně sušit v bubnu (nízká teplota)
Žehlit	horký, do maximálně 200 °C
Barva	tmavě modrá / antracit
Druh produktu	Kalhoty s náprsenkou