



## Infračervený teploměr, Typ: T1



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	474012 T1
GTIN	4029547011689
Třída artiklu	47B

### Popis

#### Provedení:

Rychlé, bezdotykové měření také na vzdálenosti.

- **Zobrazení: Min. / max. hodnoty**
- **Kontrola mezních hodnot s optickým a akustickým alarmem.**
- **Malý a praktický s osvětleným displejem.**
- **Rychlé měření: 2 měření/s.**

#### Rozsah dodávky:

Včetně zkušebního protokolu a 1× baterie č. 081561 vel. 6LR61.

#### Zvláštní příslušenství:

Ochranné pouzdro č. 474029.

### Technický popis

Mezní chyba (0,1 až 400 °C)	±1,5 nebo ±1,5 % z naměřené hodnoty °C
Hmotnost	200 g
Optika	10 : 1

Nastavitelný stupeň vyzařování	0,1 - 1
Šířka	38 mm
Rozsah měření	-30 - 400 °C
Výška	190 mm
Mezní chyba (-30 až 0 °C)	±2 nebo ±2 % z naměřené hodnoty °C
Infračervené rozlišení	0,1 °C
Délka	75 mm
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 6LR61
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Kalibrování	I5
Druh produktu	Teploměr

## Služby

KalibrováníInfračervený teploměr Typ A	027600 A
--	----------

## Příslušenství

Kožené ochranné pouzdro	474029
-------------------------	--------