

BENNING**Multimetr, Označení výrobce: MM5-2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	473300 MM5-2
GTIN	4045197801272
Třída artiklu	47A

Popis**Provedení:**

Stabilní plastové pouzdro s velkoformátovým LCD displejem 3.1/2 palce, 4 palce nebo 4.3/4 palce.

Použití:

Digitální servisní měřicí přístroje pro široké použití. Poskytují vysoký stupeň bezpečnosti a další přídatné funkce. Rozsah měření v mikroampérech pro měření ionizačního proudu, kontrola průchodu pomocí bzučáku a červené diody LED pro hlučná prostředí.

Norma:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Rozsah dodávky:

Včetně baterií, měřících vodičů, kompaktní ochranné brašny, návodu k použití. Snímač teploty drátu, pryžový ochranný rám s magnetickým závěsem.

Technický popis

Odpor	0,1 Ω – 40 M Ω
Měření	TRUE RMS (AC)
Kapacita	0,01 nF – 1 mF

Rozsah displeje	6000
Kategorie přepětí	CAT IV 300 V
Kategorie přepětí	CAT III 600 V
Kalibrování	I3
Kalibrování	I7
Frekvence	0,01 Hz – 50 kHz
Voltsenzor (bezdotykový)	ano
Stejnoseměrné napětí DC	0,1 mV – 600 V
Zkouška diod	ano
Střídavé napětí AC	0,1 mV – 600 V
Stejnoseměrný proud DC	0,1 µA – 10 A
Střídavý proud AC	1 mA – 10 A
Přesnost	0,5 %
Paměťová funkce	Pmin / Pmax
Paměťová funkce	HOLD
Kontrola průchodu	ano
Teplota	-40 - 400 °C
Počet obsažených baterií	2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR3
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Materiál pláště	plast
Druh produktu	Multimetr

Služby

Kalibrování Tepelné čidlo s / bez zobrazovací jednotky Typ A	027520 A
Kalibrace DAkkS Tepelné čidlo s/bez zobrazovací jednotky Typ A	027540 A
Kalibrace DAkkS Digitální multimetry Počet desetinných míst 3	027010 3

Kalibrování Digitální multimetr Počet desetinných míst 3

027000 3

Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3

081561 LR3