

BENNING**Zkoušečka napětí DUSPOL[®], Typ přístroje: PROFIPOL+****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	473105 PROFIPOL+
GTIN	4014651200234
Třída artiklu	47A

Popis**Provedení:**

S aretací zkoušecí rukojetí kvůli obsluze jednou rukou u zásuvek a pro bezpečné uložení. Ukazatel napětí je funkční, i když jsou baterie vybité nebo nejsou vloženy.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Vhodné pro elektrotechnické práce, v průmyslu, pro údržbu, servis (hledání vad).

Norma:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Technický popis

Zkouška polarity	LED
Kontrola průchodu	akusticky / LED
Ukazatel	LED
Rozsah stupnice AC	12 - 690 V

Zkouška fází	LED
Bezdotykový detektor lomu kabelu	ano
Kategorie přepětí	CAT II 690 V; CAT III 600 V
Rozsah stupnice DC	12 - 690 V
Ochranná třída IP	IP 54
Kalibrování	I1
Počet obsažených baterií	2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081551 LR3
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Druh produktu	Zkoušečka napětí

Služby

Kalibrování Zkoušečka napětí Typ S	027120 S
Kalibrace DAkkSZkoušečka napětí Typ S	027160 S

Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081561 LR3
--	------------