

Garant**Děrovací pila bimetal, Průměr: 111 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	589010 111
GTIN	4045197798350
Třída artiklu	51S

Popis**Provedení:**

Robustní konstrukce odolná vůči prasknutí s variabilním ozubením na pružném korpusu ze speciální oceli (bimetal). Zesílené, tuhé dno je vybaveno závitem a unášecími otvory (od Ø 32 mm) pro bezpečné upnutí na stopce. Vysoká jakost zubů z HSS, geometrie zubu a nízké výrobní tolerance zajišťují nejlepší rezný výkon a dlouhou životnost.

- **Ozubení Vario 4 / 6 zubů na palec pro chod bez vibrací.**
- **Maximální hloubka řezu pro všechny velikosti 38 mm.**
- **Přesně broušené zuby – Nejrychlejší řezání a čisté rezné hrany.**

Použití:

Na stojanové vrtačky, soustruhy nebo elektrické ruční vrtačky s odpovídajícími otáčkami. K řezání kruhových otvorů z tenko- až silnostěnného materiálu (nezávisle na tom, zda je povrch obrobku rovný nebo zvlněný). Vhodné pro všechny materiály jako ocel, **ušlechtilá ocel**, mosaz, měď, litina, lehké kovy, dřevo, sádkartonové a plastové desky atd. Přidání mazacího prostředku prodlužuje životnost (u kovů).

Doporučení:

Použití rezného oleje, např. 084205 vel. 0,25 prodlužuje životnost a umožňuje rychlejší postup prací.

Upozornění:

Upínací stopky a děrovací pily jsou kompatibilní se všemi běžnými bimetalovými děrovacími pilami kromě Bosch-SDS. Vrtací korunky na kámen viz č. 788000, 788040, 788050. Vykrúžovačky z tvrdokovu na ocel viz č. 118400, 118500, 119000.

Technický popis

Doporučené otáčky hliník	105 min ⁻¹
Doporučené otáčky INOX	35 min ⁻¹
Průměr	111 mm
Doporučené otáčky ocel	75 min ⁻¹
Zubů na palec	4 / 6
Druh produktu	Děrovka

Příslušenství

Středicí vrták HSS Typ 6KT	589430 6KT
Upínací stopka Typ 210S	589310 210S
Středicí vrták osazený TK Typ 6KT	589432 6KT
Upínací stopka Typ 210L	589310 210L