

## PRYOR

### Sada vyrážeců číslic, 10dílná Dotstress 0 – 9, Výška písma: 5mm



#### Údaje o objednávce

Artikové číslo	085425 5
GTIN	5022044018303
Třída artiklu	08W

#### Popis

##### Provedení:

Ruční razidla **Lowstress Dotstress tečkovaná** se zaobleným rytím, plocha materiálu je při ražení vystavena menšímu zatížení.

Z houževnaté oceli s obzvláště přesným strojním rytím a s omezením hloubky; přesně centrované. Kalibrovaná stopka, kalená do hloubky. Zušlechtění vyrážecí hlavy pro vysokou bezpečnost práce. Baleno v plastických krabičkách.

**Normální písmo;** tzn. že vyražený znak lze na obrobku přímo číst.

**Vysoce výkonné přesné razidlo,** chemicky poniklované, nejvyšší životnost.

##### Použití:

K označování různých materiálů, s **pevností do 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

##### Náhradní díl:

Jednotlivé vyrážecí číslic pod č. 085411 vel. výšky písma/číslice, např. č. 085411 vel. 3/1.

Jednotlivé vyrážecí písmen pod č. 085431 vel. výšky písma/znaků, např. č. 085431 vel. 3/A.

##### Upozornění:

Na poptávku se dodávají další ruční a strojní razidla všeho druhu, jako např. razidla s firemními logy, dle zadání.

#### Technický popis

Celková délka	70 mm
Tloušťka stopky	9,5
Druh produktu	Ruční razidlo

---

## Příslušenství

Držák razidla Typ GRIP	085475 GRIP
------------------------	-------------