

Garant**Soustružnický držák, neutrální, Velikost stopky / destičky: 25/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	255798 25/12
GTIN	4045197799142
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost destiček	12 mm
Šroub pro podložku	259025 2
Funkční šířka L ₄ neutrální držáky	12,5 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	RN.. 1207..
ISO kód držáku	CRDNN 2525M12
Celková délka L neutrální držák	150 mm
Nepodepřená délka L ₁ neutrální držáky	34 mm
Příložka	259035 3
Podložka	259031 43
Velikost stopky	25 mm
Podložka pro příložku	259041 1
Řada	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	neutrální
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	45 stupeň

Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Šroubek pro podložku Typ 2	259025 2
Podložka upínky Typ 1	259041 1
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Jednotka upínky Typ 3	259035 3
Podložka Typ 43	259031 43
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500