

Garant**Soustružnický držák, neutrální, Velikost stopky / destičky: 32/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	255798 32/12
GTIN	4045197799159
Třída artiklu	21T

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	RN.. 1207..
Funkční šířka L ₄ neutrální držáky	12,5 mm
Šroub pro podložku	259025 2
Nepodepřená délka L ₁ neutrální držáky	34 mm
Velikost destiček	12 mm
Celková délka L neutrální držák	170 mm
Podložka	259031 43
Velikost stopky	32 mm
Příložka	259035 3
ISO kód držáku	CRDNN 3225P12
Podložka pro příložku	259041 1
Řada	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	neutrální
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	45 stupeň

Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Šroubek pro podložku Typ 2	259025 2
Podložka Typ 43	259031 43
Jednotka upínky Typ 3	259035 3
Podložka upínky Typ 1	259041 1
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500