



Silový upínač posuvný dlouhý, Typ: 1



Údaje o objednávce

Artikové číslo	370091 1
GTIN	4020772004644
Třída artiklu	35A

Popis

Provedení:

- Upínací síla 30 resp. 49 kN s utahovacím momentem při cca 100 Nm.
- Kovaný upínací prvek z legované oceli k zušlechtění, černě pozinkovaný.
- Plynulé výškové a délkové nastavení.
- Nízká konstrukční výška.

Rozsah dodávky:

- Základní prvek a nosič.
- Drážkový kámen DIN 508 s upínacím šroubem třídy pevnosti 12.9.

Zvláštní příslušenství:

Tlačné prvky č. 370095.

Technický popis

Šířka T-drážky	14 mm
Upevňovací šroub G	M12
Rozměr klíče OK	8 mm
S výškovou jednotkou	ne

Upínací výška h-H	6 - 68 mm
B	54 mm
B ₁	18 mm
A	36 mm
A ₁	85 mm
Upínací síla	30 kN
Upevňovací šroub G ₁	M16
L	135 mm
Dráha nastavení V	13 - 110 mm
Typ	764CC
Druh produktu	Silový upínač

Příslušenství

Výškový prvek dlouhý Pro typ 1/2	370093 1/2
Tlačný prvek, ušlechtilá ocel Typ DG	370095 DG
Tlačný prvek, ušlechtilá ocel Typ DR	370095 DR