



Silový upínač posuvný dlouhý, Typ: 3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	370091 3
GTIN	4020772004668
Třída artiklu	35A

Popis

Provedení:

- Upínací síla 30 resp. 49 kN s utahovacím momentem při cca 100 Nm.
- Kovaný upínací prvek z legované oceli k zušlechtnění, černě pozinkovaný.
- Plynulé výškové a délkové nastavení.
- Nízká konstrukční výška.

Rozsah dodávky:

- Základní prvek a nosič.
- Drážkový kámen DIN 508 s upínacím šroubem třídy pevnosti 12.9.

Zvláštní příslušenství:

Tlačné prvky č. 370096.

Technický popis

Šířka T-drážky	18 mm
Upevňovací šroub G	M16
Rozměr klíče OK	10 mm
S výškovou jednotkou	ne

Upínací výška h-H	5 - 80 mm
B	60 mm
B ₁	20 mm
A	42 mm
A ₁	105 mm
Upínací síla	43 kN
Upevňovací šroub G ₁	M20
L	155 mm
Dráha nastavení V	16 - 134 mm
Typ	764CC
Druh produktu	Silový upínač

Příslušenství

Výškový prvek dlouhý Pro typ 3	370093 3
Tlačný prvek, ušlechtilá ocel Typ DR	370096 DR
Tlačný prvek, ušlechtilá ocel Typ DG	370096 DG