



Výkyvná dosedací plocha rovná, vnější závit, Závit M: M12



Údaje o objednávce

Artikové číslo	370055 M12
GTIN	2050001879455
Třída artiklu	37K

Popis

Provedení:

- **Tělo z oceli k zušlechtění a fosfátované.**
- **Kulička zajištěna proti protáčení.**

Kulička z oceli pro kuličková ložiska.

S vnějším závitem.

Použití:

Slouží jako doraz, dosedací plocha a tlačný prvek při konstrukci přípravků.

Upozornění:

Lze kombinovat s otočným upínačem č. 370085 – 370086 nebo upínacími háky č. 370073 a 370074.

Technický popis

Vnější $\varnothing D_1$	10,5 mm
Délka l	18 mm
Vnější $\varnothing D$	20 mm
Závit M	M12

Délka límce L ₂	12 mm
Maximální zatížitelnost (statická)	25 kN
Druh produktu	Vykyvna dosedací plocha