



## Výkyvná dosedací plocha rovná, vnější závit, Závit M: M16



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	370055 M16
GTIN	2050001874696
Třída artiklu	37K

### Popis

#### Provedení:

- **Tělo z oceli k zušlechtění a fosfátované.**
- **Kulička zajištěna proti protáčení.**

Kulička z oceli pro kuličková ložiska.

S vnějším závitem.

#### Použití:

Slouží jako doraz, dosedací plocha a tlačný prvek při konstrukci přípravků.

#### Upozornění:

Lze kombinovat s otočným upínačem č. 370085 – 370086 nebo upínacími háky č. 370073 a 370074.

### Technický popis

Vnější Ø D	30 mm
Závit M	M16
Vnější Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Délka límce L <sub>2</sub>	16 mm

Délka 1	27 mm
Maximální zatížitelnost (statická)	90 kN
Druh produktu	Vykyvna dosedací plocha