



Výkyvná dosedací plocha rovná, vnější závit, Závit M: M20



Údaje o objednávce

Artikové číslo	370055 M20
GTIN	2050001874832
Třída artiklu	37K

Popis

Provedení:

- **Tělo z oceli k zušlechtění a fosfátované.**
- **Kulička zajištěna proti protáčení.**

Kulička z oceli pro kuličková ložiska.

S vnějším závitem.

Použití:

Slouží jako doraz, dosedací plocha a tlačný prvek při konstrukci přípravků.

Upozornění:

Lze kombinovat s otočným upínačem č. 370085 – 370086 nebo upínacími háky č. 370073 a 370074.

Technický popis

Závit M	M20
Délka 1	35 mm
VnějšíØ D ₁	34,5 mm
Vnější Ø D	50 mm

Délka límce L ₂	20 mm
Maximální zatížitelnost (statická)	165 kN
Druh produktu	Vykyvna dosedací plocha