



Podstavec pro stativ, Typ: K1,7



Údaje o objednávce

Artikové číslo	442120 K1,7
GTIN	7290005394843
Třída artiklu	46G

Popis

Provedení:

Trvale magnetické stojánky s prismem a otočným spínačem. Magnetická síla působí přes hranolovou a plochou dolní stranu a přes plochou zadní stranu stojánku. Drží na všech plochých a válcových plochách. Svorka se speciálním povrchem Softgrip pro fixaci na plochých a kulatých plochách. Různé vnitřní závity pro upínání různých kloubových ramen.

Vhodné pro:

Kloubová ramena č. 442110 a 442114.

Technický popis

Připojovací závit	M6 / M8 / 1/4 palce / 3/8 palce
Vyrovnání připojovacího závitu	různé
Provedení	Svorka 1,7 palce
Šířka rozevření	45 mm
Druh produktu	Magnetická noha

Příslušenství

Uchyčení pro měřicí stativ Typ K2	442100 K2
Uchyčení pro měřicí stativ Typ 2SM	442104 2SM
Uchyčení pro měřicí stativ Typ CA	442100 CA
Uchyčení pro měřicí stativ Typ 2SM	442100 2SM
3D kloubové rameno Typ 290	442114 290
3D kloubové rameno Typ 290	442110 290
3D kloubové rameno Typ 240	442110 240
Uchyčení pro měřicí stativ Typ QR	442100 QR
Uchyčení pro měřicí stativ Typ K1	442100 K1
3D kloubové rameno Typ 240	442114 240
Uchyčení pro měřicí stativ Typ H	442100 H