

**Výkyvná dosedací plocha rýhovaná, vnější závit, Závit M: M12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	370056 M12
GTIN	2050001879738
Třída artiklu	37K

**Popis****Provedení:**

- **Těleso z oceli k zušlechtění a fosfátované.**
- **Kulička zajištěna proti protáčení.**

Kulička z oceli pro kuličková ložiska.

S vnějším závitem.

**Použití:**

Slouží jako doraz, dosedací plocha a tlačný prvek při konstrukci přípravků.

**Upozornění:**

Lze kombinovat s otočným upínačem č. 370085 – 370086 nebo upínacími háky č. 370073 a 370074.

**Technický popis**

Délka 1	18 mm
Vnější Ø D	20 mm
Vnější Ø D <sub>1</sub>	10,5 mm
Délka límce L <sub>2</sub>	12 mm

Závit M	M12
Maximální zatížitelnost (statická)	25 kN
Druh produktu	Vykyvna dosedací plocha