

**Výkyvná dosedací plocha rýhovaná, vnější závit, Závit M: M20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	370056 M20
GTIN	2050001886170
Třída artiklu	37K

Popis**Provedení:**

- **Tělo z oceli k zušlechtění a fosfátované.**
- **Kulička zajištěna proti protáčení.**

Kulička z oceli pro kuličková ložiska.

S vnějším závitem.

Použití:

Slouží jako doraz, dosedací plocha a tlačný prvek při konstrukci přípravků.

Upozornění:

Lze kombinovat s otočným upínačem č. 370085 – 370086 nebo upínacími háky č. 370073 a 370074.

Technický popis

Délka límce L ₂	20 mm
Vnější Ø D ₁	34,5 mm
Vnější Ø D	50 mm
Závit M	M20

Délka 1	35 mm
Maximální zatížitelnost (statická)	165 kN
Druh produktu	Vykyvna dosedací plocha