

**Výkyvná dosedací plocha rýhovaná, vnější závit, Závit M: M8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	370057 M8
GTIN	2050001878755
Třída artiklu	37K

Popis**Provedení:**

- **Tělo z oceli k zušlechtění a fosfátované.**
- **Kulička zajištěna proti protáčení.**

Kulička z tvrdokovu.

S vnějším závitem.

Použití:

Slouží jako doraz, dosedací plocha a tlačný prvek při konstrukci přípravků.

Upozornění:

Lze kombinovat s otočným upínačem č. 370085 – 370086 nebo upínacími háky č. 370073 a 370074.

Technický popis

Délka 1	13 mm
Vnější Ø D	13 mm
Závit M	M8
Vnější Ø D ₁	7,2 mm

Délka límce L ₂	8 mm
Maximální zatížitelnost (statická)	10 kN
Druh produktu	Vykyvna dosedací plocha