

**Výkyvná dosedací plocha rýhovaná, vnější závit, Závit M: M10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	370057 M10
GTIN	2050001879875
Třída artiklu	37K

Popis**Provedení:**

- **Tělo z oceli k zušlechtění a fosfátované.**
- **Kulička zajištěna proti protáčení.**

Kulička z tvrdokovu.

S vnějším závitem.

Použití:

Slouží jako doraz, dosedací plocha a tlačný prvek při konstrukci přípravků.

Upozornění:

Lze kombinovat s otočným upínačem č. 370085 – 370086 nebo upínacími háky č. 370073 a 370074.

Technický popis

Vnější $\varnothing D_1$	10,5 mm
Délka l	18 mm
Závit M	M10
Vnější $\varnothing D$	20 mm

Délka límce L ₂	10 mm
Maximální zatížitelnost (statická)	25 kN
Druh produktu	Vykyvna dosedací plocha