

**Výkyvná dosedací plocha rovná, vnitřní závit, Závit M: M5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	370058 M5
GTIN	2050001877079
Třída artiklu	37K

Popis**Provedení:**

- **Těleso z oceli k zušlechtění a fosfátované.**
- **Kulička zajištěna proti protáčení.**

Kulička z oceli pro kuličková ložiska.

S vnitřním závitem.

Použití:

Slouží jako doraz, dosedací plocha a tlačný prvek při konstrukci přípravků.

Upozornění:

Lze kombinovat s otočným upínačem č. 370085 – 370086 nebo upínacími háky č. 370073 a 370074.

Technický popis

Délka 1	25 mm
Závit M	M5
VnějšíØ D ₁	20 mm
Vnější Ø D	28 mm

Délka límce L ₂	6,3 mm
Maximální zatížitelnost (statická)	90 kN
Druh produktu	Vykyvna dosedací plocha